


Ray WP System – Moduły



Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Power Supply: 230V 50/60Hz
Zasilacz wbudowany / built-in

Dotyczy opraw / Applies to frames:

	On-Off	Switch/DALI
X1 Stik 35 On-Ray Move	6.2306	6.2307
X2 Stik 35 On-Ray Move	6.2308	6.2309
X1 Shift On-Ray Move	6.2298	6.2299
X2 Shift On-Ray Move	6.2300	6.2301
4X1 Shift In-Ray G2	6.2288	6.2289
8X1 Shift In-Ray G2	6.2290	6.2291
12X1 Shift In-Ray G2	6.2292	6.2293

multi.dot 570	6.2334	6.2335
multi.dot 850	6.2336	6.2337
multi.dot 1130	6.2338	6.2339
multi.dot 1410	6.2340	6.2341

Mocowanie magnetyczne (Magnetic mounting)

Ilość zależy od długości systemu
(Number to depend from lengths system)

Stupek można przesuwać
(Stile you can to adjourn)

UWAGA: Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE: Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

